

**Oprawki, kształt E1, VDI 30, otwór d₂ (H6): 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319175 25
GTIN	4067263152118
Klasa artykułu	32U

Opis**Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.

Opis techniczny

otwór d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
Ø zewn. d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Gwint kanału chłodzenia	M8
średnica gwintu śruby mocującej	M12×1
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30

Karta danych

Rodzaj produktu

Uchwyt narzędziowy VDI