

**Oprawki, kształt E1, VDI 30, otwór d₂ (H6): 16mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319175 16 |
| GTIN | 4062406755218 |
| Klasa artykułu | 32U |

Opis**Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: E

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

Ø zewn. d₃: 36 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| otwór d ₂ (H6) | 16 mm |
| l ₂ | 54 mm |
| Ø zewn. d ₃ | 36 mm |
| l ₁ -0,2 | 67 mm |
| Kształt | E |
| Wielkość VDI | VDI 30 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| d ₆ | 68 mm |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |