

Garant GRIDLINE

**Segment nóg z modułem zasilającym, Wysokość 800 mm, Typ: CH****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927062 CH
GTIN	4062406755522
Klasa artykułu	9GG

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

**w dostawie::**

Segment nóg z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym włącznie z materiałami montażowymi, bez okablowania.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe.**

**wskazówka:**

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 50 mm

głębokość: 700 mm

Gniazdo, typ: J

napięcie znamionowe: 250 V

prąd znamionowy: 10 A

## Opis techniczny

głębokość	700 mm
napięcie znamionowe	250 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
szerokość	50 mm
Gniazdo, typ	J
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
prąd znamionowy	10 A
wysokość	800 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Wysokość 800 mm
Rodzaj produktu	Moduły zasilające