

Mitutoyo**Szczelinomierze stalowe, liczba listków: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478240 20
GTIN	4946368424125
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Idealne rozwiązanie do wielu zastosowań pomiarowych. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Listki są łatwe do wyjęcia, można je pojedynczo otwierać i blokować. Dokładność zgodna z normą zakładową.

Klasa dokładności:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 1,0 mm $\pm 0,020$.

norma: Norma zakładowa

grubość listków: 0,05 – 1,0 (co 0,05) mm

długość listków: 150 mm

Opis techniczny

grubość listków	0,05 – 1,0 (co 0,05) mm
długość listków	150 mm
liczba listków	20
norma	Norma zakładowa
materiał	Stal.

Rodzaj produktu

Szczelinomierz