

## HEDI

### Bębny kablowe z tworzywa sztucznego G7 COMPANION, typ: 25N



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081103 25N
GTIN	4003644024179
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Bębny kablowe **Generation 7**. Niezwykle stabilne, trwałe i bezpieczne. Z montażem ściennym, uchwytem przewodu i prowadnikiem kablowym oraz uchwytem obrotowym. Odpowiada dodatkowo DGUV I 203#006 (dawniej BGI 608).

- **Stopień z tyłu dla dodatkowej stabilizacji.**
- **Z uszczelką wtyczki.**

##### Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

stopień ochrony IP: IP 44

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16A) W

klasa przewodu: H07RN-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: Guma neoprenowa

długość przewodu: 25 m

liczba gniazd wtykowych: 3

## Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 44
liczba gniazd wtykowych	3
rodzaj przewodu	3G1,5
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16A) W
Napięcie w sieci	240 V
materiał kabla	Guma neoprenowa
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
Dostępny system diagnostyczny	tak
klasa przewodu	H07RN-F
długość przewodu	25 m
materiał obudowy	listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu	Bębny kablowe