

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego G7 COMPANION, typ: 40N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081103 40N
GTIN	4003644024162
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Bębny kablowe **Generation 7**. Niezwykle stabilne, trwałe i bezpieczne. Z montażem ściennym, uchwytem przewodu i prowadnikiem kablowym oraz uchwytem obrotowym. Odpowiada dodatkowo DGUV I 203#006 (dawniej BGI 608).

- **Stopień z tyłu dla dodatkowej stabilizacji.**
- **Z uszczelką wtyczki.**

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

stopień ochrony IP: IP 44

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16A) W

klasa przewodu: H07RN-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: Guma neoprenowa

długość przewodu: 40 m

liczba gniazd wtykowych: 3

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 44
Napięcie w sieci	240 V
rodzaj przewodu	3G1,5
długość przewodu	40 m
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
Dostępny system diagnostyczny	tak
materiał obudowy	listwy tworzywo sztuczne
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16A) W
liczba gniazd wtykowych	3
klasa przewodu	H07RN-F
materiał kabla	Guma neoprenowa
Rodzaj produktu	Bębny kablowe