

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 20×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 900/6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931005 900/6
GTIN	4062406769277
Klasa artykułu	9GK

Opis

UWAGA: Możliwy wybór koloru

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 24×28G, zszufladami 20×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwięziami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×24

wysokość: 900 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 800 mm

wysokość użytkowa szuflad: 800 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

głębokość	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Liczba szuflad	6
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość	600 mm
wysokość użytkowa	800 mm
wysokość	900 mm
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×24
masa	109 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	24
liczba drzwi	0
Liczba szufladopótek	0
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Karta danych

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 900 mm	931035 900
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931043 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931043 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931043 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931043 250
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931043 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21