

**Garant****Przecinak eco, neutralne, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W:  
32/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273781 32/5
GTIN	4062406770365
Klasa artykułu	21W

**Opis****Zastosowanie:**

W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656 – 273670.

**Pasuje do :**

Uchwyty nr 273984 – 273994 lub 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 wielk. 1-3 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 110 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 150 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	150 mm
Szerokość skrawania W	5 mm
do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	110 mm
wysokość przecinaka $h_5$	32 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie

Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki