

Garant**Przecinak eco, neutralne, wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W:
32/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273781 32/4
GTIN	4062406770358
Klasa artykułu	21W

Opis**Zastosowanie:**

W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656 – 273670.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 273994 lub 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 wielk. 1-3 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 110 mm

długość całkowita L_{całk.}: 150 mm

Opis techniczny

długość całkowita L _{całk.}	150 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	110 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
wysokość przecinaka h ₅	32 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie

Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki