



Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, z powłoką TiN, 1/4 cala krótkie, profil Torx®: TX15



Dane zamówienia

Numer katalogowy	631833 TX15
GTIN	4000896036981
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powłoka TiN.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Wymiary profilu A: 3,3 mm

Ø po stronie napędu: 12 mm

długość: 28 mm

Opis techniczny

długość	28 mm
Wymiary profilu A	3,3 mm
Ø po stronie napędu	12 mm
profil Torx®	TX15

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	TiN
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy