

**Garant****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	786070 4
GTIN	4062406770396
Klasa artykułu	71C

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

**Wiertło udarowe i nieudarowe** z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

**Zastosowanie:**

Głównie **do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 40 mm

długość całkowita: 75 mm

Ø chwytu: 4 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu	4 mm
Ø wiertła	4 mm
długość linii śrubowej	40 mm
długość całkowita	75 mm
Materiał ostrza	HM
norma	ISO 5468
norma	DIN 8039
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	chwyt walcowy

Rodzaj produktu

Wiertła do kamienia