

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972035 50
GTIN	4062406769765
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

**Pasuje do :**

Wszystkie obudowy ESD 16G.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035 **lakierowanie proszkowe ESD.**

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość użytkowa: 25 mm

szerokość użytkowa: 300 mm

głębokość użytkowa: 500 mm

Szerokość użytkowa w G: 12

Głębokość użytkowa w G: 20

**Opis techniczny**

Szerokość użytkowa w G	12
o wysokości frontu	50 mm
Głębokość użytkowa w G	20

wysokość użytkowa	25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
głębokość użytkowa	500 mm
szerokość użytkowa	300 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Szuflada