

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 50 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972036 50
GTIN	4062406773823
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konieczne do wszystkich wózków montażowych lub przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

Pasuje do :

Wszystkie obudowy ESD 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035 **lakierowanie proszkowe ESD.**

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość użytkowa: 25 mm

szerokość użytkowa: 300 mm

głębokość użytkowa: 500 mm

Szerokość użytkowa w G: 12

Głębokość użytkowa w G: 20

Opis techniczny

o wysokości frontu	50 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Głębokość użytkowa w G	20
wysokość użytkowa	25 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Szerokość użytkowa w G	12
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
głębokość użytkowa	500 mm
szerokość użytkowa	300 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Szuflada