

Garant**Suwmiarka cyfrowa HCT IP67 z Bluetooth, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412781 200
GTIN	4062406773939
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Cyfrowa suwmiarka IP 67 HCT z **Bluetooth 5.0. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene.** Suwmiarka jest odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Część zamienna:

Oprawka do baterii nr 412237 rozm. B.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

stopień ochrony IP: IP 67

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device)

Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,0005 cal
z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
wymiar głębokości	płaskie
długość szczęk	50 mm
wielkość międzynarodowa	CR2032
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
odczyt	0,01 mm
stopień ochrony IP	IP 67
norma	DIN 862
typ baterii	Baterie guzikowe
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560
granica błędu	0,03 mm
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Pokrywa do suwmiarki Typ B	412237 B
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236