



Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) D = 6 mm, Ø chwytu d / Ø otworu d1: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270533 12
GTIN	2050002065062
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zaleta:

Dzięki pełnemu objęciu system mocowania ME zapewnia optymalną precyzję i stabilność.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

Opis techniczny

L ₁	70 mm
Nakrętka złączkowa	279715 2
oznaczenie producenta	AZJ5
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro