



Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) D = 7 mm, Ø chwytu d / Ø otworu d1: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270535 20
GTIN	2050002065116
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zalety:

Uchwyty do zastosowania obrotowego na zamówienie.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

Opis techniczny

L ₁	90 mm
Nakrętka złączkowa	279715 2
oznaczenie producenta	AY7S
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro