

**Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) D = 6 mm, Ø chwytu d / Ø otworu d1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270533 20
GTIN	2050002065086
Klasa artykułu	24U

Opis**Wykonanie:**

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zaleta:

Dzięki pełnemu objęciu system mocowania ME zapewnia optymalną precyzję i stabilność.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

Opis techniczny

L ₁	90 mm
Nakrętka złączkowa	279715 2
oznaczenie producenta	AY7N
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro