

SIMEK simturn**Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin.: 6,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270551 6,2
GTIN	2050002065482
Klasa artykułu	24U

Opis**Wykonanie:**

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 6 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,95 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 0,5 mm**Opis techniczny**

Ø D	6 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
promień R	0,2 mm
f	2,95 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,5 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	6,2 mm
długość użytkowa	20,3 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 20,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	110 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo		
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		