

**SIMEK** simturn<sup>AX</sup>**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin.: 1mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270577 1      |
| GTIN             | 2050002065864 |
| Klasa artykułu   | 24V           |

**Opis****Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,1 mm

f: 0,45 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 0,05 mm**Opis techniczny**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| promień R  | 0,1 mm                  |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 0,05 mm                 |
| Ø D  | 4 mm                    |
| chłodzenie wewnętrzne                              | nie                     |
| do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>                | 1 mm                    |
| f  | 0,45 mm                 |
| długość użytkowa                                   | 6,1 mm                  |
| Atrybut nazwy produktu                             | L <sub>2</sub> = 6,1 mm |
| Rodzaj produktu                                    | Toczenie                |

**Dane użytkownika**

|               | <b>przydatność</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>kod ISO</b> |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 67 HRC | nadaje się         |                      |                |
| ciągłe        | nadaje się         |                      |                |
| suchy         | nadaje się         |                      |                |