

**SIMEK** simturn<sup>AX</sup>**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin.: 5,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270583 5,2
GTIN	2050002066007
Klasa artykułu	24V

**Opis****Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 5 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,45 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 0,26 mm**Opis techniczny**

f	2,45 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Ø D	5 mm
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	5,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,26 mm
promień R	0,2 mm
długość użytkowa	20,3 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		