

SIMEK simturn^{AX}**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin.: 5,2mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270585 5,2 |
| GTIN | 2050002066038 |
| Klasa artykułu | 24V |

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 5 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,45 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,26 mm**Opis techniczny**

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 0,26 mm |
| Ø D | 5 mm |
| do otworów pow. Ø D _{min.} | 5,2 mm |
| promień R | 0,2 mm |
| f | 2,45 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| długość użytkowa | 25,4 mm |
| Atrybut nazwy produktu | L ₂ = 25,4 mm |
| Rodzaj produktu | Toczenie |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 67 HRC | nadaje się | | |
| ciągłe | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |