

SIMEK simturn**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin.: 4,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,21 mm**Opis techniczny**

chłodzenie wewnętrzne	nie
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
promień R	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,21 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	4,2 mm
długość użytkowa	10,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 10,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		