

SIMEK simturn^{AX}**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 6,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 6 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,95 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,31 mm**Opis techniczny**

f	2,95 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,31 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	6,2 mm
promień R	0,2 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Ø D	6 mm
długość użytkowa	15,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 15,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		