

SIMEK simturn**Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 2,7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,2 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 0,13 mm**Opis techniczny**

do otworów pow. Ø D _{min.}	2,7 mm
promień R	0,15 mm
f	1,2 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	0,13 mm
Ø D	4 mm
długość użytkowa	15,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 15,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		