

**SIMEK simturn<sup>AX</sup>****Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin.: 3,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Klasa artykułu	24V

**Opis****Wykonanie:**

Materiał: CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,45 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 0,16 mm**Opis techniczny**

Ø D	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,16 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
promień R	0,15 mm
f	1,45 mm
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	3,3 mm
długość użytkowa	10,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
suchy	nadaje się		