

**Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe CBN, L₂ = 10 mm, Ø Dmin.: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270521 1
GTIN	2050002064874
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał = BK 82. CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,1 mm

f: 1,95 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.}: 0,05 mm**Opis techniczny**

promień R	0,1 mm
f	1,95 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	0,05 mm
Ø D	4 mm
długość użytkowa	6,1 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 10 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		

ciągle	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się