



## Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe CBN, L2 = 10 mm, Ø Dmin.: 1,4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Klasa artykułu	24V

### Opis

#### Wykonanie:

Materiał = BK 82. CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,1 mm

f: 1,95 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 0,07 mm

### Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	nie
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
promień R	0,1 mm
f	1,95 mm
długość użytkowa	6,1 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 10 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		

ciągle	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się