

**Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø Dmin.: 2,7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270525 2,7
GTIN	2050002064935
Klasa artykułu	24V

**Opis****Wykonanie:**

Materiał = BK 82. CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

maksymalna głębokość skrawania a<sub>p maks.</sub>: 0,13 mm**Opis techniczny**

promień R	0,15 mm
Ø D	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
f	1,95 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	0,13 mm
długość użytkowa	15,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		

ciągle	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się