


**Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin.: 3,2mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270523 3,2
GTIN	2050002064911
Klasa artykułu	24V

**Opis**
**Wykonanie:**

Materiał = BK 82. CBN8

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

 maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 0,16 mm

**Opis techniczny**

f	1,95 mm
Ø D	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
promień R	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	0,16 mm
długość użytkowa	10,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		

ciągle	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się