

Garant**Szczęki nasadowe przesunięte, gładkie, Typ: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363045 50
GTIN	4062406785253
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Z gładkim stopniem 3 mm i gładką powierzchnią mocującą.

Zastosowanie:

W celu uniknięcia szczelin. Patrz przegląd rozstawów.

szerokość szczęk b: 50 mm

wysokość szczęk h: 24 mm

wysokość h_2 : 8 mm

długość szczęk l: 40 mm

l_2 : 7 mm

długość l_3 : 14,5 mm

Opis techniczny

wysokość szczęk h	24 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xtric 50
szerokość szczęk b	50 mm
wysokość h_2	8 mm
długość szczęk l	40 mm
długość l_3	14,5 mm

I ₂	7 mm
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł