

Garant UNI LINE

**UNI Z-Tower stacjonarne kształt U, Typ: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955454 M
GTIN	4062406785529
Klasa artykułu	9GC

**Opis****Wykonanie:**

UNI Z-Tower do połowy wysokości z bambusowym blatem roboczym o grubości 25 mm. Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi  $\square$  9x9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Listwa szczotkowa z tyłu umożliwia prowadzenie przewodów oraz zapewnia dodatkowy przepust kablowy. Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Akcesoria takie jak tablice do oznaczania, nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

wysokość: 1920 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa: 540 mm

głębokość użytkowa: 510 mm  
grubość blatu: 25 mm

## Opis techniczny

głębokość użytkowa	510 mm
masa	79 kg
szerokość użytkowa	540 mm
szerokość	750 mm
głębokość	750 mm
Seria	UNI Tower
wysokość	1920 mm
Wysokość użytkowa każdego przedziału wieżyczki	850 mm
grubość blatu	25 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Wieża ze ściankami perforowanymi