

**Tarcza ścierna (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, uziarnienie: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566357 36
GTIN	4027497150922
Klasa artykułu	53L

Opis**Wykonanie:**

Tarcza ścierna z samoostrzającym się **ziarnem ceramicznym (CER)** i zintegrowanym talerzem szlifierskim wzmocnionym włóknem szklanym. **Agresywne szlifowanie** przez krążek fibrowy połączone ze **spokojną pracą** i trwałością porównywalną z wachlarzową tarczą ścierną.

Zastosowanie:

Szlifowanie płaszczyzn i krawędzi.
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	125 mm
ziarnistość	36
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
talerze	Talerz podporowy z włókna szklanego
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	stal
zalecany kąt przyłożenia	5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ścierne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
suchy	nadaje się		