



Narzędzia ECO do radełkowania prawe, wielkość chwytu: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

290231 20

GTIN

Klasa artykułu

29H

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

dla profilu radełkowania: RAA 1×BL30°

do \varnothing radełkowania d_1 : 25 mm

do szerokości radełkowania b: 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 10 - 300 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 7

Opis techniczny

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr

299920 7

zakres roboczy

10 - 300 mm

do szerokości radełkowania b

6 mm

do \varnothing radełkowania d_1

25 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$

8 mm

dla profilu radełkowania

RAA 1×BL30°

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

