

**Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, Wielkość chwytu: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290036 14
GTIN	4030741933257
Klasa artykułu	29H

Opis**Wykonanie:**

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RBL 1×BR

do \varnothing radełkowania d_1 : 10; 15 mm

do szerokości radełkowania b : 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

oś krążka: 299911 6

Opis techniczny

szerokość chwytu	14 mm
oś krążka	299911 6
do \varnothing radełkowania d_1	10; 15 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RBR 1×BL
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA

dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania