

**Tarcza ścierna Actirox AF 799 (CER), Ø 76,2 mm, uziarnienie: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554004 36
GTIN	2050002067486
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

**Bardzo duża wydajność i trwałość** dzięki samoostrzającemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Rodzaj ziarna: **100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie.**

**Zastosowanie:**

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø tarczy	76,2 mm
ziarnistość	36
Materiały ścierne	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Krażki ścierne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
suchy	nadają się		