

Garant**Przedłużki z węgla spiekane do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 12$ mm, Gwint M \times L: M6X90****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301361 M6X90
GTIN	4062406785666
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekane o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: amortyzowane

\varnothing zewn. D: 9,8 mm

\varnothing otworu D₁: 6,5 mm

Długość użyteczna L₁: 40 mm

Opis techniczny

\varnothing otworu D ₁	6,5 mm
\varnothing chwytu d	12 mm
długość całkowita L _{ges}	90 mm
\varnothing zewn. D	9,8 mm
gwint M	M6
Długość użyteczna L ₁	40 mm
adapter	$\varnothing d = 12$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	amortyzowane

Rodzaj produktu

przedłużka