

Garant**Przedłużki z węgla spiekanego do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 32$ mm, Gwint M \times L: M16X210****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301368 M16X210
GTIN	4062406786038
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 29 mm

\varnothing otworu D_1 : 17 mm

Długość użyteczna L_1 : 150 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	150 mm
\varnothing otworu D_1	17 mm
gwint M	M16
długość całkowita L_{ges}	210 mm
\varnothing chwytu d	32 mm
\varnothing zewn. D	29 mm
adapter	$\varnothing d = 32$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

Rodzaj produktu

przedłużka