

Garant**Przedłużki z węgla spiekanego do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 25$ mm, Gwint M \times L: M12X125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 20,8 mm

\varnothing otworu D₁: 12,5 mm

Długość użyteczna L₁: 60 mm

Opis techniczny

\varnothing chwytu d	25 mm
długość całkowita L _{ges}	125 mm
\varnothing zewn. D	20,8 mm
Długość użyteczna L ₁	60 mm
\varnothing otworu D ₁	12,5 mm
gwint M	M12
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

Rodzaj produktu

przedłużka