

**Garant**

**Oprawki termokurczliwe z 4 kanalikami doprowadz. chłodziwo, niklowane,  
SK 40 A = 120, Ø mocowania D1: 16mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302261 16
GTIN	4062406786946
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem Balluffchip.**

Wersja premium: wersja niklowana z 4 zamykanymi **kanalikami doprowadzającymi chłodziwo**.  
Zintegrowana regulacja długości narzędzia (droga regulacji 10 mm).

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.  
Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

**w dostawie::**

Śruby dyszy M3, 4 szt.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835;  
przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe,  
akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Strategia skrawania: HPC

Otwór kanałika chłodzącego: zamykane

Ø mocowania D<sub>1</sub>: 16 mm

wymiar A długości wysięgu: 120 mm

Ø zewn. D: 34 mm

Ø D<sub>2</sub>: 27 mm

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Ø zewn. D	34 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
adapter	SK 40 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe