

**Garant**

**Oprawki termokurczliwe z 4 kanalikami doprowadz. chłodziwo, niklowane, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 8mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308194 8
GTIN	4062406786977
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworami na układ elektroniczny Balluff.**

Wersja premium: Wersja niklowana z 4 zamykanymi **kanalikami doprowadzającymi chłodziwo**. Zintegrowana regulacja długości narzędzia (droga regulacji 10 mm).

**Zastosowanie:**

- **Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym w tolerancji h6.**
- **Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.**

**w dostawie::**

Śruby dyszy M3, 4 szt.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Otwór kanałka chłodzącego: zamykane

Ø mocowania D<sub>1</sub>: 8 mm

wymiar A długości wysięgu: 120 mm

Ø zewn. D: 27 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	27 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
adapter	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe