

**Garant**

**Oprawki termokurczliwe, smukłe, długie 4°30', HSK-A 100 A = 120, Ø mocowania D1: 10mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308339 10
GTIN	4062406787097
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- skos zewnętrzny 4°30'
- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**Zastosowanie:**

- w szczególnie trudno dostępnych miejscach
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 wielk. 12/3 i 12/4.

Przyrząd do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Strategia skrawania: HSC

Ø mocowania D<sub>1</sub>: 10 mm

Ø zewn. D: 33 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	33 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm

Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
adapter	HSK-A 100 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe