

**Wytaczaki do kopiowania UniTurn®, prawe, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin.: 3,7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270527 3,7
GTIN	2050002064973
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał: CBN8

Opis techniczny

Ø D	4 mm
promień R	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,18 mm
f	1,95 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
oznaczenie producenta	AHN6CBN8
długość użytkowa	20,3 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 20,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		

suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się