

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Typ: 16/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy $D_{\min} = 14$ mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	25 mm
t_{\max} . obróbka wewnętrzna	3 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
długość całkowita L	78 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	14 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Wytaczaki