

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Typ: 16/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy  $D_{\min} = 14$  mm.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**Opis techniczny**

$t_{\max}$ . obróbka wewnętrzna	3 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	25 mm
długość całkowita L	78 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	16 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	14 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Wytaczaki