

uvex**Para rękawic uvex 60090, rozmiar rękawic: 10**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094294 10
GTIN	4048612085974
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

Rękawice odporne na przecięcie uvex 18 Gauge wykonane w opatentowanej technologii **Bamboo TwinFlex®**. Wykonane w 45% z poliamidu pochodzącego z recyklingu i wiskozy bambusowej. Wyjątkowo wygodne dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza i **dopasowaniu do kształtu dłoni**. Większa trwałość dzięki **wysokiej odporności na ścieranie** i wzmocnieniu w obszarze mięśnia zginacza kciuka.

Zastosowanie: W suchych i lekko wilgotnych otoczeniach roboczych.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: D

kolor: zielone

Opis techniczny

Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością

Technologia tkania	18G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X41D
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Wiskoza bambusowa, HPPE, stal, poliamid, elastan
powłoka	Pianka aquapolimerowa Xtra Grip
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	zielone
Stopień ochrony przed przecięciem	D
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe