

**Diamentowe tarcze ściernie do cięcia, Ø tarczy: 76mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563422 76
GTIN	4059952539874
Klasa artykułu	54B

**Opis****Wykonanie:**

Wąskie tarcze ściernie do przecinania specjalnie do zwężonych miejsc.  
Napawany, zamknięta diamentowa krawędź ostrza Czyste cięcie.

**Zastosowanie:**

Do cięcia kamionki szlachetnej, glazury i marmuru.

**Materiał:**

Zoptymalizowane pod kątem: kamionki szlachetnej, marmuru, glazury.

**Pasuje do :**

**Akumulatorowa szlifierka kątowna mała nr 077100.**

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 10 mm

grubość tarczy: 1,9 mm

Ø otworu: 10 mm

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	20150 min <sup>-1</sup>
dla grubości materiału	5,7 - 9,5 mm

Ø otworu	10 mm
grubość tarczy	1,9 mm
Ø tarczy	76 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
zoptymalizowane dla materiału	kamień
opis kształtu	proste
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
Maszyna napędowa	Szlifierki proste
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
kamień	nadaje się		