



## Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, krótkie chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	220372 DL20
GTIN	4034221150028
Klasa artykułu	26Y

### Opis

#### Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu  $D_s$ : 20 mm

Ø  $D_2$ : 19,3 mm

Długość całkowita L: 70 mm

$L_2$ : 10 mm

zalecany moment obrotowy: 80 Nm

### Opis techniczny

Długość całkowita L	70 mm
$L_2$	10 mm
Ø $D_2$	19,3 mm
zalecany moment obrotowy	80 Nm
Ø chwytu $D_s$	20 mm
Złącze DUO-LOCK	DL20
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

