



Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220374 DL20
GTIN	4034221129635
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 20 mm

Ø D_2 : 19,3 mm

Długość całkowita L: 200 mm

L_2 : 10 mm

zalecany moment obrotowy: 80 Nm

Opis techniczny

Ø D_2	19,3 mm
Długość całkowita L	200 mm
L_2	10 mm
zalecany moment obrotowy	80 Nm
Ø chwytu D_s	20 mm
Złącze DUO-LOCK	DL20
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

