



Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220374 DL10
GTIN	4034221149879
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 10 mm

Ø D_2 : 9,6 mm

Długość całkowita L: 100 mm

L_2 : 5 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	100 mm
Ø D_2	9,6 mm
L_2	5 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
Złącze DUO-LOCK	DL10
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

