



## Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK / Ø DS: DL10/20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	220376 DL10/20
GTIN	4034221149992
Klasa artykułu	26Y

### Opis

#### Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Ø D<sub>2</sub>: 9,6 mm

Długość całkowita L: 115 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

### Opis techniczny

Długość całkowita L	115 mm
Ø D <sub>2</sub>	9,6 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Złącze DUO-LOCK	DL10
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

